


**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	< 300 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	12

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	54,2
Διαστάσεις	[mm]	27 x 27 x 83
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E70170



Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOGB030ZDSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 8...10 mm

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου



Σύνδεση

