


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGB040PLS0005E04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------------------	-----	-----------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 55
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής		TPU
------------------	--	-----

Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
------------------------------	--	-----

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		PA
------------------------------	--	----

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις		Η ακίδα 2 προεξέχει
--------------	--	---------------------

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTGB040PLS0005E04

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: PA; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm

**Σύνδεση**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
WH =	Μπλε
	Λευκό