




Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTAB040PLS0005E04

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------------------	-----	-----------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Βαθμός προστασίας		IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής		TPU
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		PA

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις		Η ακίδα 2 προεξέχει
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm ² (16 x Ø 0,2 mm)
--

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 7/8", Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: PA; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm
--



E70174



Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTAB040PLS0005E04

Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό