


Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAL070PLSFKPG

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E11043

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...100

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Διαστάσεις

[mm]

59 x 29 x 38,5

Υλικό κατασκευής

PBT

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PBT

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

PA

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

E70177




Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας

SDOAL070PLSFKPG

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x Rd24, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA; Επαφές: επίχρυσες



Σύνδεση

