


Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα

ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)



1 O-ring


Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 125 AC/DC
------------------	-----	-------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...85
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	19,9
Διαστάσεις	[mm]	18 x 18 x 20
Σπείρωμα εγκατάστασης		PG 9
Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------



Αρσενικός κονέκτορας για προσαρμογέα


ESTGH050ZDS00,5E05 (PG9)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου



Σύνδεση

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN/YE =	πράσινο/κίτρινο
WH =	Λευκό