




Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης
μόνωσης

FK-Abgriff M12 2polig VA

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 24 DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Υλικό κατασκευής	PA; Παξιμάδι ασφάλισης: Ανοξείδωτος χάλυβας; Τσιμούχα: FKM
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PA

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA

