




Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης  
μόνωσης

FCE Splitter ye/bk ProcessL



| Εφαρμογή                                   |                                                                                                                   |                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Σχεδίαση                                   | AS-i / 24 V                                                                                                       |                                                 |
| Ηλεκτρικά δεδομένα                         |                                                                                                                   |                                                 |
| Τάση λειτουργίας                           | [V]                                                                                                               | 26,5...31,6 DC; (AS-i)                          |
| Βαθμός προστασίας                          |                                                                                                                   | III                                             |
| Τάση λειτουργίας AUX DC                    | [V]                                                                                                               | 18...32                                         |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό                 | [A]                                                                                                               | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)                        |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                     |                                                                                                                   |                                                 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                  | [°C]                                                                                                              | -30...80                                        |
| Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία          | [%]                                                                                                               | 80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C)) |
| Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας | [m]                                                                                                               | 2000                                            |
| Βαθμός προστασίας                          |                                                                                                                   | IP 67; IP 68; IP 69K                            |
| Βαθμός ρύπανσης                            |                                                                                                                   | 2                                               |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                        |                                                                                                                   |                                                 |
| ΗΜΣ                                        | EN 61000-6-2                                                                                                      |                                                 |
| Μηχανικά δεδομένα                          |                                                                                                                   |                                                 |
| Βάρος                                      | [g]                                                                                                               | 112,3                                           |
| Υλικό κατασκευής                           | μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FPM; O-ring: EPDM |                                                 |
| Ροπή σύσφιξης                              | [Nm]                                                                                                              | 2,5; (παξιμάδια στερέωσης)                      |
| Παρελκόμενα                                |                                                                                                                   |                                                 |
| Παρελκόμενα (προαιρετικά)                  | Δυναμόκλειδο, E70390                                                                                              |                                                 |
| Παρατηρήσεις                               |                                                                                                                   |                                                 |
| Τμχ συσκευασίας                            | 1 τμχ                                                                                                             |                                                 |

# E70354




## Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FCE Splitter ye/bk ProcessL

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm



### Σύνδεση

|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | 0 V    |
| 3 | AS-i - |
| 4 | + 24 V |
| 5 | n. c.  |