


Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EMC-ROD

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Ακροδέκτης γείωσης



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
------------------	-----	----------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 67; (ανάλογα με το άνω τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί: IP 20 / IP 65 / IP 67)
-------------------	---

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50295	
	IEC 61000-4-2	
	IEC 61000-6-2	
	IEC 61643-21	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	69,5
-------	-----	------

Περίβλημα	Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα
-----------	---

Διαστάσεις	[mm]	45 x 80 x 20
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	PBT
------------------	-----

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	κονέκτορας για σύνδεση γείωσης
-----------------------	--------------------------------

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	κάλυμμα:, για βαθμίδα AS-i, AC3000
---------------------------	------------------------------------

Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EMC-ROD

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.


Einsetzbar nach dem Blitzschutzkonzept an den Schnittstellen OB -2 oder höher.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	Γείωση