




Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης
μόνωσης

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Βαθμός προστασίας		III
Τάση λειτουργίας AUX DC	[V]	18...32
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		-15...60 °C: μόνο σε σύνδεση με καλώδιο EPDM
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C))
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68 / IP 69K)
Βαθμός ρύπανσης		2
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Σήμανση ATEX		Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
		Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	166,75
Υλικό κατασκευής		μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FKM; Τσιμούχα: EPDM
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	2,5; (παξιμάδια στερέωσης)
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Δυναμόκλειδο, E70390

E7354A



Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FCE Splitter ye/bk II 3D/3G

Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Χρησιμοποιείτε βύσματα σύνδεσης M12 με εξαγωνικά παξιμάδια
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,4 Nm



Σύνδεση	
1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.