




Διαχωριστής πλακέ καλωδίου AS-Interface

FC Splitter yelye II 3D/3G



| Εφαρμογή                                       |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εφαρμογή                                       | για τη διανομή τάσης AS-i ή εξωτερικής τροφοδοσίας 24V                                                              |
| Ηλεκτρικά δεδομένα                             |                                                                                                                     |
| Βαθμός προστασίας                              | III                                                                                                                 |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]                 | 8                                                                                                                   |
| Έξοδοι                                         |                                                                                                                     |
| Ηλεκτρική σχεδίαση                             | AS-i                                                                                                                |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                         |                                                                                                                     |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]                 | 0...60                                                                                                              |
| Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος         | -15...60 °C: μόνο σε σύνδεση με καλώδιο EPDM                                                                        |
| Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]          | 80; (31 °C; γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C))                                                                     |
| Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000                                                                                                                |
| Βαθμός προστασίας                              | IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68 / IP 69K)                                        |
| Βαθμός ρύπανσης                                | 2                                                                                                                   |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                            |                                                                                                                     |
| Σήμανση ATEX                                   | Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X                                                                                          |
|                                                | Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X                                                                                     |
| Μηχανικά δεδομένα                              |                                                                                                                     |
| Βάρος [g]                                      | 132,5                                                                                                               |
| Υλικό κατασκευής                               | μεταλλικά τμήματα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); λάστιχο στεγανοποίησης για ακίδες επαφής: FKM; Τσιμούχα: EPDM |
| Ροπή σύσφιξης [Nm]                             | 2,5; (Βίδα στερέωσης)                                                                                               |

# E7377A



## Διαχωριστής πλακέ καλωδίου AS-Interface

FC Splitter yelye II 3D/3G

| Παρελκόμενα               |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Παρελκόμενα (προαιρετικά) | Δυναμόκλειδο:, E70390             |
|                           | Απομίμηση πλακέ καλωδίου:, E70299 |
| Παρατηρήσεις              |                                   |
| Τμχ συσκευασίας           | 1 τμχ                             |