

Γυάλινες οπτικές ίνες

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug



Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...80
---------------------------	------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	4279
Συνολικό μήκος	[mm]	100000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	77
Διάταξη ινών		⊙⊙
Διάμετρος πυρήνα	[mm]	0,05
Διάμετρος ίνας	[mm]	2 x 0,05
Εξωτερική διάμετρος	[mm]	6
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό περιβλήματος ίνας		PU (πολυουρεθάνη)

E74802



Γυάλινες οπτικές ίνες

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Αρσενικός κονέκτορας: 4 x ST, Τυποποιημένο
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Παρεχόμενη μορφή: καρούλι
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ