


Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Quick Connect M12



1 οπή για δεματικά καλωδίου



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 42 DC
Βαθμός προστασίας	III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
------------	----------------------	---------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	17,7
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA; O-ring: FKM; Παξιμάδι ασφάλισης: Ορείχαλκος επινικελωμένος; Ακίδες επαφής: μπρούντζινες επικασσιτερωμένο

Παρατηρήσεις


Παρατηρήσεις	Το πλακέ καλώδιο δεν πρέπει να τερματίζει μέσα στη συσκευή
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης μόνωσης

FC Quick Connect M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 0,4...0,6 Nm



	όταν συνδέεται στο κίτρινο πλακέ καλώδιο AS-i
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.
	όταν συνδέεται στο μαύρο πλακέ καλωδίου
1	AUX +
2	n.c.
3	AUX -
4	n.c.
5	n.c.