




Αντάπτορας ράγας DIN

DIN rail adapter 3/4 rows



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	Για τοποθέτηση σε ράγα τύπου DIN, πχ για κύριες μονάδες IO-Link 4-Port
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	87,6
Τρόπος συναρμολόγησης	Τοποθέτησης σε ράγα τύπου DIN
Διαστάσεις [mm]	152 x 60 x 19
Υλικό κατασκευής	Αντάπτορας ράγας DIN: PC/ABS; υποδοχή σπειρώματος: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Παρελκόμενα	
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Ροδέλα 2 x M5
	Βίδα 2 x M5 x 30
	Βίδα 1 x M5 x 10
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ