




Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης
μόνωσης

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Εφαρμογή

Σχεδίαση

AS-i

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

26,5...31,6 DC

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

2

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...70

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

97,4

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα Ανω τμήμα: PUR; Περίβλημα Κάτω τμήμα:
PA 6.6; Βίδα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Το πλακέ καλώδιο δεν μπορεί να τελειώνει μέσα στο κιβώτιο διαχωρισμού.
Χρησιμοποιείτε για στεγάνωση, στεγανωτικό ή θερμοσυστελλόμενο πλακέ καλωδίου.

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ




Κονέκτορας πλακέ καλωδίου AS-Interface μετάθεσης
μόνωσης

FC connector PVC V2A 2m

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Σύνδεση



Καφέ	AS-i +
Μπλε	AS-i -