




- 1 Τροφοδοτικό
2 M12 κονέκτορας

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	90...264
Τάση εξόδου DC	[V]	24
Βαθμός προστασίας		II
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[mV]	200
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[%]	82,22
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[A]	0,8

Έξοδοι

Ολικό ρεύμα εξόδου	[A]	1
--------------------	-----	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...40
Βαθμός προστασίας		IP 40; (M12 κονέκτορας: IP 69K)

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 55022	
	EN 55024	
	EN 61000-3-2	
	EN 61000-3-3	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	203,5
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: πλαστικό μαύρο;

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

E80120




Τροφοδοτικό με φως

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m; 2 x 0,5 mm²

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



1	+
3	-