


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-25...85
-------------------------------------	------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	0,125
Μέγεθος μνήμης	[bit]	363
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...180

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	23
Διαστάσεις	[mm]	Ø 30 / L = 20
Υλικό κατασκευής		PU (πολυουρεθάνη)

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ