


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή	RFID κωδικοποίηση σε έλεγχο παραγωγής	
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-40...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	140; (διάρκεια του τεστ: 1 x 100 h)

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	865...870
Μέγεθος μνήμης	[bit]	240
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...90
Βαθμός προστασίας		IP 68

Δοκιμές / εγκρίσεις

Αντοχή σε κρούσεις	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
Αντοχή σε δονήσεις	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	11,6
Διαστάσεις	[mm]	Ø 50 / L = 3,3
Υλικό κατασκευής		PA 6

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Θερμοκρασία αποθήκευσης 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ