


E80353



Ετικέτα RFID

ID-TAG/R30X10/04



Εφαρμογή

Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή)	[°C]	-25...85
Οριακή θερμοκρασία (παθητική)	[°C]	100

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα λειτουργίας	[MHz]	865...870
Μέγεθος μνήμης	[bit]	128
Μεγ. κύκλοι ανάγνωσης		απεριόριστη
Μεγ. κύκλοι εγγραφής		100000

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...100

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	8,75
Διαστάσεις	[mm]	Ø 30 / L = 10
Υλικό κατασκευής		PU (πολυουρεθάνη) μαύρο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Άλλα δεδομένα

απόσταση ανάγνωσης (m)

DTE80x	0,5
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-