


Μετρητής προεπιλογής

COUNTER/210/LCD



1 Πέταλο



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις	[mm]	48 x 48 x 107
------------	------	---------------

Εφαρμογή

Εφαρμογή	Μετρητής προεπιλογής με 2 προεπιλογές
----------	---------------------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση AC	[V]	90...260
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός εξόδων ρελέ: 2
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
--------------------------	---

Έξοδοι

Αριθμός εξόδων ρελέ	2
---------------------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...65
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	93
Βαθμός προστασίας		IP 65; (Μετωπικά)
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών		IP 00

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 55011 EN 61000-6-2	Κατηγορία B (με θωρακισμένα έλεγχο και καλώδια σημάτων)
Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Αντοχή σε δονήσεις	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)



Μετρητής προεπιλογής

COUNTER/210/LCD

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	214,5
Διαστάσεις	[mm]	48 x 48 x 107
Υλικό κατασκευής		PC μαύρο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων		2 x LCD οθόνη ψηφίων 7 τμημάτων, Πράσινο οπίσθιος φωτισμός 6 ψηφία
Στοιχεία χειρισμού	8	Πλήκτρα
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κουμπωτές κλέμες με βίδες: 7 x ...2,5 mm ²		
Κουμπωτές κλέμες με βίδες: 8 x ...1,5 mm ²		
Σύνδεση		

