


Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: DX1041

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



άνοιγμα πίνακα 68 x 33 mm κατά DIN

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Περίβλημα	Περίβλημα ενσωμάτωσης
Διαστάσεις [mm]	39 x 75 x 54

Εφαρμογή

Εφαρμογή	διαβαθμιζόμενη οθόνη για αισθητήρες με αναλογική έξοδο
----------	--

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εισόδων: 1
----------------------------	-------------------------------

Είσοδοι

Αριθμός αναλογικών εισόδων	1
Αναλογική είσοδος (τάση) [V]	10...50

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Βαθμός προστασίας	IP 65; (ενσωματωμένο, με τσιμούχα)


Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	120
Περίβλημα	Περίβλημα ενσωμάτωσης
Διαστάσεις [mm]	39 x 75 x 54
Υλικό κατασκευής	πλαστικό

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...2.5 mm²

Σύνδεση



- 1 με ποτενσιόμετρο
- 2 ρύθμιση σημείου μηδέν κατά προσέγγιση
- 3 ρύθμιση σημείου μηδέν μικρομετρικά
- 4 Περιοχή ένδειξης κατά προσέγγιση
- 5 Περιοχή ένδειξης μικρομετρικά
- Διακόπτης DIP
- 5 υποδιαστολή , Είσοδος 10...50mA