


**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

15...30 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα [A]

1

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]

1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]

-25...80

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο) [°C]

-5...60

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]

86,8

Διαστάσεις [mm]

17 x 30 x 85,4

Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Υλικό κατασκευής	PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	4
Σχεδίαση κονέκτορα	M8

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού


Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση

Κονέκτορας: 1 x M12; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm



Σύνδεση





Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής

Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,8...1,5 Nm

