


Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSJ0005H10



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
------------------	-----	---

Βαθμός προστασίας		III
-------------------	--	-----

Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	2
--	-----	---

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6
----------------------------	-----	---

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
---------------------------	------	----------

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60
---------------------------------------	------	---------

Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 68
-------------------	---------------------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	368,5
-------	-----	-------

Υλικό κατασκευής	PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος
------------------	-------------------------------------



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSJ0005H10

Υλικό μορφοποιημένου σώματος	PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος	
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	4	
Σχεδίαση κονέκτορα	M8	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	4 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Αντάπτορας ράγας DIN:, E73006	
	Προστατευτικό πώμα: M8, E73005	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκοπής


Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες



Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F035MSJ0005H10

Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο