


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Εφαρμογή**

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Επιχρυσωμένες επαφές

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Βαθμός προστασίας		III
Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα	[A]	2
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NPN
--------------------	-----


Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...60
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 68; (1m / 7 ημέρες)



Κυτία διακλάδωσης


ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	109
Διαστάσεις	[mm]	27 x 30 x 90,4
Υλικό κατασκευής		PBT-GF20; Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης		4
Σχεδίαση κονέκτορα		M8
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Αντάπτορας ράγας DIN:, E73006	
	Προστατευτικό πώμα: M8, E73005	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση		
Κονέκτορας: 1 x M16; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες		
		

Κυτία διακλάδωσης

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - εγκατάστασης

Κονέκτορας: 4 x M8; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT-GF 20 / ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες

