




Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό
κονέκτορα

BasicCable/2 Modules



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	Τυποποιημένο, για BasicController, 2 x CR04xx
Εφαρμογή	Ηλεκτρική τροφοδοσία; Δίκτυο CAN
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	46,4
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Αντιστάτες τερματισμού δικτύου CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένοι σε πλαστικούς κονέκτορες standard timer
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 0,5 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm ² / AWG 20	
Σύνδεση	

