


Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό κονέκτορα

BasicCable/DisplayModules A



Εφαρμογή

Σχεδίαση	Τυποποιημένο, για BasicController και BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Εφαρμογή	Ηλεκτρική τροφοδοσία; Δίκτυο CAN

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
--------------------------------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	62,2
-----------	------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Αντιστάτης τερματισμού δικτύου CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένος σε πλαστικό κονέκτορα standard timer
Τμχ συσκευασίας	Εχει νόημα η χρήση μόνο σε συνδυασμό με το κάλυμμα EC0402
	1 τμχ




Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό κονέκτορα

BasicCable/DisplayModules A

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,5 m, PVC, μαύρο; 4 x 0,5 mm² / AWG 20

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό