





Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό
κονέκτορα

BasicCable/Display 5m



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	Τυποποιημένο, για BasicController και BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Εφαρμογή	Ηλεκτρική τροφοδοσία; Δίκτυο CAN
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	194,4
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Αντιστάτες τερματισμού δικτύου CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένοι σε πλαστικούς κονέκτορες standard timer και στον M12 κονέκτορα
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 5 m; 5 x 0,34 mm ²	
Σύνδεση	



Χρώματα κλώνων :	
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό

Κονέκτορας: 1 x M12