


Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό κονέκτορα

BasicCable/DisplayModules B



Εφαρμογή	
Σχεδίαση	Τυποποιημένο, για BasicController και BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Εφαρμογή	Ηλεκτρική τροφοδοσία; Δίκτυο CAN
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	231,7
Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Αντιστάτες τερματισμού δικτύου CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένοι σε πλαστικούς κόνεκτορες standard timer και στον M12 κόνεκτορα
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ




Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό κονέκτορα

BasicCable/DisplayModules B

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 5 m, μαύρο; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό

Κονέκτορας: 1 x M12