


Προκαλωδιωμένο καλώδιο επέκτασης με πλαστικό κονέκτορα

BasicCable/Display 10m



Εφαρμογή

Σχεδίαση	Τυποποιημένο, για BasicController και BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Εφαρμογή	Ηλεκτρική τροφοδοσία; Δίκτυο CAN

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...85
--------------------------------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	364,5
-----------	-------


Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Αντιστάτες τερματισμού δικτύου CAN (120 Ω) είναι ενσωματωμένοι σε πλαστικούς κονέκτορες standard timer και στον M12 κονέκτορα
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 10 m; 5 x 0,34 mm²

Σύνδεση



Χρώματα κλώνων :

BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GY =	Γκρι
WH =	Λευκό

Κονέκτορας: 1 x M12