


Μετατροπέας DC/DC

R360/DC/DC-CONVERTER/10V



Εφαρμογή

Σχεδίαση

βαθμίδα περιβλήματος

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...36 DC
------------------	-----	------------

Έξοδοι

Τάση εξόδου	[V]	10
-------------	-----	----

Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
---------------------------	--	-----

Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
------------------------	--	-----

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Ακρίβεια		± 2 %
----------	--	-------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...71
---------------------------	------	----------

Βαθμός προστασίας		IP 67
-------------------	--	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	71
-------	-----	----

Διαστάσεις	[mm]	54 x 34 x 15
------------	------	--------------

Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες από γυαλί πλήρους εγκιβώτισης με ρητίνη	
------------------	--	--

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,28 m, Άκρα καλωδίων καλυμμένα με ακροδέκτες καλωδίων

Είσοδος

Κόκκινο	18...36 V
Μαύρο	GND

Έξοδος

Μαύρο	10 V DC
Μπλε	GND