


Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

R360/DANFOSS PVEH-F/M12



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

< 250 AC/DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος

Κονέκτορας βαλβίδας: -30 ... 90 °C

M12 κονέκτορας: -25 ... 90 °C

Βαθμός προστασίας

IP 65; (M12 κονέκτορας: IP65, IP67, IP68, IP69K)

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

82

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

PA-GF, Χωρίς αλογόνο / TPU, Χωρίς αλογόνο

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

χάλυβα, γαλβανισμένο / Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Υλικό στεγάνωσης

NBR / CR

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας


1 τμχ

Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου A DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PA-GF, Χωρίς αλογόνο, μαύρο; Κλείδωμα: χάλυβα, γαλβανισμένο; Τιμούχα: NBR / CR; Επαφές: Ορείχαλκος; Ροπή σύσφιξης: 0,5...0,6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Καλώδιο

Καλώδιο: 0,24 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Χωρίς αλογόνο, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |