




USB καλώδιο σύνδεσης

R360/Cable/PDM_NG-USB



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Θωρακισμένο καλώδιο
Σχεδίαση	για βαθμίδες επεξεργασίας και διαλογικές οθόνες PDM360 NG
Εφαρμογή	USB θηλυκός κονέκτορας για εγκατάσταση σε πίνακα ελέγχου ή οργάνων

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g] 93,55
-------	-----------

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα	Πώματα προστασίας: IP 67, για θηλυκό κονέκτορα USB
-----------------------	--

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: B




USB καλώδιο σύνδεσης

R360/Cable/PDM_NG-USB

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1,5 m, PVC, μαύρο, Ø 5 mm, θωρακισμένο; συνεστραμμένο; 5 x 0,25 mm² / AWG 24

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x USB

