





Καλώδιο με κονέκτορα

Cable/Connecting/14p/2m



Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	8...32 DC
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...80
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	147,3
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2,0 m, PUR, μαύρο; 10 x 0,5 mm²		






Καλώδιο με κονέκτορα

Cable/Connecting/14p/2m

Σύνδεση



BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο