
EIO104

Κύρια μονάδα IO-Link / μετατροπέας - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Αυτός ο μετατροπέας λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλα προδιαγεγραμμένους αισθητήρες ifm (δείτε τον κατάλογο συσκευών στην ενότητα "Έγγραφα και Λήψεις")



1 LED

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2
Εφαρμογή		
Σχεδίαση		ενσωματωμένη κύρια μονάδα IO-Link
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC	[V]	24
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 30
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	0,83
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2
Έξοδοι		
Αριθμός αναλογικών εξόδων		2
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA]	4...20
Μεγ. φορτίο	[Ω]	500
Αναλογική έξοδος ακριβείας	[%]	0,25

EIO104

Κύρια μονάδα IO-Link / μετατροπέας - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Διασυνδέσεις			
Διασύνδεση επικοινωνίας		IO-Link	
Ειδος μεταφοράς		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση		1.1	
Αριθμός θυρών κατηγορίας A		1	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση)	
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
MTTF	[χρόνια]	254	
Έγκριση UL		Enclosure type	Type 1
		Ηλεκτρική τροφοδοσία	Low Voltage / Limited Energy
		Αριθμός αρχείου UL	E205959
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	91,45	
Υλικό κατασκευής		PA; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); FKM	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		κατάσταση	1 x LED, Κόκκινο
		λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις			
Παρατηρήσεις		Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.	
Σημειώσεις		Αυτός ο μετατροπέας λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με κατάλληλα προδιαγεγραμμένους αισθητήρες ifm (δείτε τον κατάλογο συσκευών στην ενότητα "Έγγραφα και Λήψεις")	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας




1	L+
2	Αναλογική έξοδος 4...20 mA
3	L-
4	Αναλογική έξοδος 4...20 mA

EIO104

Κύρια μονάδα IO-Link / μετατροπέας - 4...20 mA

IO-LINK/4-20mA MASTERCONVERTER

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας



1	L+
2	Ελεύθερο
3	L-
4	IO-Link
5	Ελεύθερο