


Καλώδιο σύνδεσης Υ για εξωτερικό φωτισμό

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

60 AC/DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)

[°C]

-25...90

Θερμοκρασία αποθήκευσης

[°C]

-25...55

Υγρασία αποθήκευσης

[%]

10...100

Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση

1K22/ DIN 60721-3-1

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

76

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU



Καλώδιο σύνδεσης Υ για εξωτερικό φωτισμό

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS


Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος	
Αριθμός θυρών κυτίου διακλάδωσης	2	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Σημειώσεις	Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ


Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας C

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση




Καλώδιο σύνδεσης Υ για εξωτερικό φωτισμό

YDOGHDB0MSS00,4HDBSTGH050MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας A

Καλώδιο: 0,4 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας B

Καλώδιο: 0,4 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!

