


Καλώδιο σύνδεσης Υ

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

24 DC

Βαθμός προστασίας

II

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

53

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU / TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Υλικό στεγάνωσης

Viton

Σχεδίαση κονέκτορα

M12

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καλώδιο σύνδεσης Υ

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ακτίνα κάμψης για σταθερή εγκατάσταση	ελάχ. 5 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m > 2 Mio.

Παρατηρήσεις

Σημειώσεις

Δείτε την τεχνική σημείωση κάτω στις "Λήψεις"

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας C


Κονέκτορας: M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Παξιμάδι ασφάλισης, Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση





Καλώδιο σύνδεσης Υ

YSDGHB00MSS00,1HBDSTGH030MSS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας Α

Κονέκτορας: M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Παξιμάδι ασφάλισης, Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: Viton; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας Β

Κονέκτορας: M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Παξιμάδι ασφάλισης, Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Λάβετε υπόψη την μέγιστη τιμή της αντίστοιχης υποδοχής που βιδώνει!

