


Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTAN040MSS0050K04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές;
Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Σχεδίαση

καλώδιο Ethernet, Κωδικοποίησης D

Εφαρμογή

Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s;
Βιομηχανικές εφαρμογές / εργοστασιακός αυτοματισμός

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

30 AC / 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...90

Θερμοκρασία περιβάλλοντος
(κινούμενο)

[°C]

-25...90

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

2508,9

Υλικό μορφοποιημένου
σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού
συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Καταλληλότητα για
καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα

ASTAN040MSS0050K04

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 3 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: D; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, μαύρο; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος;
Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,2 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 50 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, Πράσινο, Ø 6,5 mm, θωρακισμένο; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Σύνδεση



BU =	Χρώματα κλώνων :
OG =	Μπλε
WH =	Πορτοκαλί
YE =	Λευκό
	Κίτρινο