EVC042

Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH030MSS0001H03STGH030MSS



Εφαρμογή		
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό		Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη		Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Βαθμός προστασίας		II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		cULus: ...75
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-25...90
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)		cULus: ...75
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	64,4
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας		Ναι

EVC042

Καλώδιο σύνδεσης

VDOGH030MSS0001H03STGH030MSS

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s²
	Κύκλοι κάμψης	> 5 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm