



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040VAT0002H04/3G/2D



Εφαρμογή	
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Συμβατό με βαφή	Ναι
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	< 60 AC/DC
Βαθμός προστασίας	II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	2
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας	IP 67; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: IP 68 / IP 69K)
Δοκιμές / εγκρίσεις	
Έγκριση	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Σήμανση ATEX	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	101,4
Διαστάσεις [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: TPU Πορτοκαλί; Τσιμούχα: FKM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

EVC04A



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH040VAT0002H04/3G/2D

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 1,2...1,5 Nm



Σύνδεση



BK = Χρώματα κλώνων :
μαύρο
BN = Καφέ
BU = Μπλε
WH = Λευκό