


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH032ZDB0010E03



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...36 DC
Βαθμός προστασίας	II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
--------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] (κινούμενο)	5...70
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	327,2
Διαστάσεις [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: TPU Μαύρο διαφανές; Τσιμούχα: FKM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOAH032ZDB0010E03

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	1 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PVC, μαύρο, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



Σύνδεση



BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
	Μπλε