


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040VAS0010E04



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Εφαρμογή	για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Βαθμός προστασίας		II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...100
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος		cULus: ...50
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	5...100
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)		cULus: ...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...55
Υγρασία αποθήκευσης	[%]	10...100
Άλλες κλιματολογικές συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα με την αναφερόμενη κλάση		1K22/ DIN 60721-3-1
Βαθμός προστασίας		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	388,7
-------	-----	-------



Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040VAS0010E04

Διαστάσεις	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PVC Πορτοκαλί; Τσιμούχα: EPDM	
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι	
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 1 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις


Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 10 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλειδώμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό