


Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF040VAS00,3E04STAF040VAS



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας
Εφαρμογή	για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 50 AC / < 60 DC
Βαθμός προστασίας	III
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	cULus: ...50 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] (κινούμενο)	5...80
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	cULus: ...50 °C
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	31,3
Διαστάσεις [mm]	25 x 10 x 25,5
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PVC Πορτοκαλί; Τσιμούχα: EPDM
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ναι



Καλώδιο σύνδεσης

VDOAF040VAS00,3E04STAF040VAS

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας	Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές	ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου
	Ταχύτητα διέλευσης	μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s ²
	Κύκλοι κάμψης	> 1 Mio.
	Τάνυση στρέψης	± 180 °/m

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας


Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,3 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,3...0,5 Nm

