


## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040VAS0002L04



## Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Επιχρυσωμένες επαφές; Θωρακισμένο καλώδιο; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Εφαρμογή

για υγιεινές και υγρές περιοχές στη βιομηχανία τροφίμων

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

## Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

&lt; 50 AC / &lt; 60 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

4

Ολική ένταση ρεύματος (UL)

[A]

3

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...100

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος

cULus: ...50 °C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)

[°C]

5...100

Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)

cULus: ...50 °C

Βαθμός προστασίας

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

113,2

Διαστάσεις

[mm]

15,5 x 15,5 x 45

Υλικό κατασκευής

Περίβλημα: PVC Πορτοκαλί; Τσιμούχα: EPDM

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)



## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040VAS0002L04

|                                         |                                       |                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ναι                                   |                                                                                           |
| Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας | Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές | ελάχ. 10 x διάμετρο καλωδίου                                                              |
|                                         | Ταχύτητα διέλευσης                    | μεγ. 3,3 m/s για μήκος οριζόντιας διαδρομής 5 m και μέγιστη επιτάχυνση 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                         | Κύκλοι κάμψης                         | > 1 Mio.                                                                                  |
|                                         | Τάνυση στρέψης                        | ± 180 °/m                                                                                 |

### Παρατηρήσεις


|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 2 m, PVC, Πορτοκαλί, Ø 5,2 mm, θωρακισμένο; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλειδώμα: ανοξείδωτο αστάλι (1.4404 / 316L); Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm; Θωρακισμένο καλώδιο σύνδεσης: με συνδεδεμένο μπλεντάζ



### Σύνδεση




|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BK = | μαύρο            |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| WH = | Λευκό            |

## Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGH040VAS0002L04

## διαγράμματα και γραφήματα

Χαρακτηριστικά θωράκισης



x Συχνότητα (MHz)

y Χαρακτηριστικά θωράκισης (dB)

κατά DIN EN 60512-23-3