


Καλώδιο σύνδεσης για σύνδεση οπτικών κουρτινών ασφαλείας

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές
Σχεδίαση	Για τη σύνδεση οπτικών κουρτινών ασφαλείας / οπτικών πλεγμάτων ασφαλείας με OSSD, για τον δέκτη
Εφαρμογή	Διαμορφωμένο για αυτόματη λειτουργία
Χωρίς σιλικόνη	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	< 36 DC
Βαθμός προστασίας	II
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4; (...40 °C)

Συνθήκες περιβάλλοντος

Βαθμός προστασίας	IP 67
-------------------	-------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	47
Υλικό κατασκευής	TPU Πορτοκαλί; PA
Υλικό μορφοποιημένου σώματος	TPU / PA
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης	Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Καλώδιο σύνδεσης για σύνδεση οπτικών κουρτινών ασφαλείας


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Ηλεκτρική συνδεσμολογία


Καλώδιο: 0,1 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PA, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,7 Nm



Σύνδεση



	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
GN =	Πράσινο
GY =	Γκρι
PK =	Ροζ
RD =	Κόκκινο
WH =	Λευκό
YE =	Κίτρινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU / PA, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm

