


Καλώδιο σύνδεσης Υ

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE



Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό

Χωρίς σιλικόνη; Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές; Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας

[V]

24 DC

Βαθμός προστασίας

III

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό

[A]

3

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...80

Βαθμός προστασίας

IP 67

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

58,7

Υλικό μορφοποιημένου σώματος

TPU

Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης

Ορείχαλκος, επινικελωμένος

Υλικό στεγάνωσης

FKM

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ναι

Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας

Ακτίνα κάμψης για εύκαμπτες εφαρμογές

ελάχ. 15 x διάμετρο καλωδίου

Κύκλοι κάμψης

> 1 Mio.

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας C

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5...0,8 Nm




Καλώδιο σύνδεσης Υ

Y SPLITTER CABLE LOW RANGE

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Καλώδιο


Καλώδιο: 0,45 m, PVC, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Σύνδεση



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας A

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5...0,8 Nm



Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας B

Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,5...0,8 Nm

