


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC; (απαιτήσεις περιορισμένης τάσης σύμφωνα με το UL 508: ηλεκτρικά απομονωμένη τάση λειτουργίας προστατεύεται από μια συσκευή υπέρτάσης)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 250

Είσοδοι

Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	19,2...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι

Ἐξοδοί

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Εύρος τάσης DC [V]	15...30; (Κατά EN 50106 (PELV) μέσω βαθμίδας ζεύξης FC-E; Μέσω πλακέ καλωδίου; απαιτήσεις περιορισμένης τάσης σύμφωνα με το UL 508: ηλεκτρικά απομονωμένη τάση λειτουργίας προστατεύεται από μια συσκευή υπερέντασης)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	500; (PNP)
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...55
Βαθμός προστασίας	IP 67



Βαθμίδα ασφαλείας AS-i ClassicLine

Evaluation unit, asi

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i		2.1
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης
Προφίλ AS-i		S-7.B.E
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]		7
Αριθμός ID AS-i [hex]		B.E
Πιστοποιητικό AS-i		61801
Μηχανικά δεδομένα		
Τρόπος συναρμολόγησης		Διασύνδεση AS-i σε κάτω τμήματα τύπου FC/FC-E
Υλικό κατασκευής		PBT; υλικό πλήρωσης: Guronic C400-0
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων		2 x LED, Κόκκινο
		2 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Πώματα προστασίας: M12
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A		
