




Επαγωγικός αισθητήρας

IFK3002-ANOG/O.LED

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικός κωδικός: IF5505 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν! – Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Χαρακτηριστικά προϊόντος

| | |
|--------------------------|------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
| Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή NO |
| Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
| Περίβλημα | Με σπείρωμα |
| Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 |

Ηλεκτρικά δεδομένα

| | |
|----------------------------------|------------|
| Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 15; (24 V) |
| Βαθμός προστασίας | II |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι |

Έξοδοι

| | |
|--|------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | NPN |
| Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή NO |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 1,5 |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 200 |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | 700 |
| Προστασία βραχυκυκλώματος | Όχι |
| Προστασία υπερφόρτωσης | Όχι |

Εύρος μέτρησης

| | |
|---|---------------|
| Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 2 |
| Πραγματική απόσταση ανίχνευσης S_r [mm] | $2 \pm 10 \%$ |
| Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...1,62 |


IF5163



Επαγωγικός αισθητήρας

IFK3002-ANOG/O.LED

| Ακρίβεια / αποκλίσεις | | |
|--|---|-------------|
| Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξειδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2 | |
| Υστέρηση [% του Sr] | 1...15 | |
| Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr] | -10...10 | |
| Συνθήκες περιβάλλοντος | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 | |
| Βαθμός προστασίας | IP 67 | |
| Δοκιμές / εγκρίσεις | | |
| ΗΜΣ | EN 60947-5-2 | |
| | EN 55011 | Κατηγορία B |
| Μηχανικά δεδομένα | | |
| Περίβλημα | Με σπείρωμα | |
| Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης | |
| Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 | |
| Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 | |
| Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος επινικελωμένος; PBT | |
| Παρελκόμενα | | |
| Παρελκόμενα (συμπεριλαμβάνονται) | παξιμάδια στερέωσης: 2 | |
| Παρατηρήσεις | | |
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ | |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία | | |
| Καλώδιο: 2 m, PVC (πολυβινιλοχλωρίδιο); 3 x 0,34 mm ² | | |
| Σύνδεση | | |



Χρώματα κλώνων :

| | |
|------|-------|
| BN = | Καφέ |
| BU = | Μπλε |
| BK = | μαύρο |

IF5163

Επαγωγικός αισθητήρας

IFK3002-ANOG/O.LED



Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικός κωδικός: IF5505 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν! – Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!