





## Επαγωγικός αισθητήρας

IGA4008-CPKG/IV4A

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης | -10...10 |
| [% του Sr]                     |          |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
| Βαθμός προστασίας              | IP 67    |

## Δοκιμές / εγκρίσεις

|               |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
| HMΣ           | EN 60947-5-2 |             |
|               | EN 55011     | Κατηγορία B |
| MTTF [χρόνια] | 1476         |             |

## Μηχανικά δεδομένα

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Βάρος [g]             | 145,5                                                      |
| Περίβλημα             | Με σπείρωμα                                                |
| Στήριξη               | ελεύθερης τοποθέτησης                                      |
| Διαστάσεις [mm]       | M18 x 1 / L = 80                                           |
| Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1                                                    |
| Υλικό κατασκευής      | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); επιφάνεια ανίχνευσης: PC |

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                      |                  |
|-----------------|----------------------|------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ενεργοποίησης εξόδου | 1 x LED, Κίτρινο |
|-----------------|----------------------|------------------|

## Παρελκόμενα

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Παρεχόμενα εξαρτήματα | παξιμάδια στερέωσης: 2 |
|-----------------------|------------------------|


## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Σύνδεση



|      |                  |
|------|------------------|
|      | Χρώματα κλώνων : |
| BN = | Καφέ             |
| BU = | Μπλε             |
| BK = | μαύρο            |
| WH = | Λευκό            |