


Επαγωγικός αισθητήρας

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	12
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M30 x 1,5

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης; Οπτική βοήθεια ρύθμισης
--------------------------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...36 DC
Βαθμός προστασίας	II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Όχι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA]	5
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA]	1
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	100



Επαγωγικός αισθητήρας

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι		
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι		
Εύρος μέτρησης			
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	12	
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr	[mm]	12 ± 10 %	
Απόσταση λειτουργίας	[mm]	0...9,7	
Αυξημένη απόσταση ανίχνευσης	Ναι		
Ακρίβεια / αποκλίσεις			
Συντελεστής διόρθωσης	χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2		
Υστέρηση	[% του Sr]	1...15	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70	
Βαθμός προστασίας	IP 67		
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	Κατηγορία B	
	EN 55011		
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα	Με σπείρωμα		
Στήριξη	χωνευτής τοποθέτησης		
Διαστάσεις	[mm]		M30 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος	M30 x 1,5		
Υλικό κατασκευής	Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; PBT		
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κόκκινο	
	Βοήθεια ρύθμισης	1 x LED, Πράσινο	
Οπτική βοήθεια ρύθμισης	Ναι		
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2		
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ		

I15825



Επαγωγικός αισθητήρας

I1B2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m; 2 x 0,34 mm²

Σύνδεση



BK =

Χρώματα κλώνων :
μαύρο