




Επαγωγικός αισθητήρας

IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA



- 1 LED Κίτρινο
2 LED Πράσινο



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	συμπληρωματική
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	35
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	40 x 40 x 54

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Συντελεστής διόρθωσης K = 1; Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Με αντικολητική επίστρωση
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	Ναι
Μεγ. ανοσία μαγνητικού πεδίου [mT]	300

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...36 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 20
Βαθμός προστασίας	II



Επαγωγικός αισθητήρας

IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι	
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP	
Λειτουργία εξόδου	συμπληρωματική	
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,5	
Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA]	0,1	
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200	
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	200	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	35	
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm]	35 ± 10 %	
Απόσταση λειτουργίας [mm]	0...28,3	
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Συντελεστής διόρθωσης	χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 1 / Ορείχαλκος: 1 / Αλουμίνιο: 1 / Χαλκός: 1	
Υστέρηση [% του Sr]	1...20	
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης [% του Sr]	-10...10	
Συντελεστής διόρθωσης K = 1	Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 6 kV AD
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV από φάση σε φάση, Ri: 2 Ω
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
	EN 55011	Κατηγορία B
MTTF [χρόνια]	972	
Έγκριση UL	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
	Αριθμός αρχείου UL	E174191
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	134	
Περίβλημα	Ορθογωνικό	



Επαγωγικός αισθητήρας

IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Επιφάνεια ανίχνευσης	με δυνατότητα επιλογής 5 θέσεων
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις [mm]	40 x 40 x 54
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA Με αντικολλητική επίστρωση; επιφάνεια ανίχνευσης: PA μαύρο Με αντικολλητική επίστρωση; τερματικό πώμα: PA; σφικτήρας: Πορτοκαλί; Βίδα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4567 / 304Cu)

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: κλείδωμα, περιστρεφόμενο, ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)



Σύνδεση

