

Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	Ø 100 / L = 11

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	δυναμική
------------------	----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	12...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	30
Βαθμός προστασίας	III



Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης	[ms]	500
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	200
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Μήκος σήματος εξόδου	[ms]	300
Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος αντίδρασης	[ms]	35
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...85
Βαθμός προστασίας		IP 67; IP 69K; (Μετωπικά)
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	391
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	131
Διαστάσεις	[mm]	Ø 100 / L = 11
Υλικό κατασκευής		Επιφάνεια ενεργοποίησης: PA Grilamid TR 90UV διαφανής; Περίβλημα: PC/ABS μαύρο; Εγχρωμο περίβλημα: PC/ABS Πράσινο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	8 x LED, Κόκκινο
	Λειτουργία	8 x LED, Πράσινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		εξωτερικό δαχτυλίδι σε διαφορετικά χρώματα
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		
Καλώδιο: 0,3 m, PUR		
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A		

KT5002



Χωρητικός αισθητήρας αφής

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Σύνδεση

